

E-BLUE

Bezdrôtová optická myš E-Blue ARCO II

Návod na použitie

Inštalácia

1. Vložte 2 AAA batérie do spodnej časti myši a uzatvorte kryt.
2. Vložte priložený USB mikro prijímač do voľného USB portu vo Vašom počítači.
3. Umiestnite myš do vzdialenosti max. 50 cm od prijímača.
4. Počkajte, kým počítač automaticky dokončí inštaláciu, potom potvrdíte kliknutím na pravé tlačidlo myši.
5. Inštalácia je dokončená a myš pripravená na použitie.

Popis

Bezdrôtová myš ARCO II kompaktných rozmerov ponúkne hneď šesticu tlačidiel pre pohodlnú obsluhu počítača. Bočné tlačidlá pre postup na ďalšiu či vrátenie sa na predchádzajúcu stránku. Srdcom myši je vysoko presný optický blue wave snímač, ktorý zaisťuje bezproblémové používanie na naprostej väčšine povrchov. Myš ponúka tlačidlo pre prepínanie DPI. Komunikáciu s počítačom potom zaisťí pozlátený miniatúrny USB prijímač, ktorý môžete pohodlne prenášať v tele myši, alebo ho zanechať priamo v notebooku. Samozrejmosťou sú pogumované časti zaisťujúce pevné uchopenie, či plug and play konektivita s viacerými operačnými systémami.

Špecifikácia:

- bezdrôtová myš pracujúca na frekvencii 2.4Ghz
- rozlíšenie optického senzoru: 1480 dpi (Blue Wave)
- vhodná pre pravákov aj ľavákov
- počet tlačidiel: 6
- pozlátený NANO USB prijímač pracujúci do vzdialenosti 10m
- ON/OFF tlačidlo pre úplné vypnutie myši
- pokovené rolovacie koliesko pre dlhšiu životnosť
- dpi prepínač pre rýchle prepnutie rozlíšenia optického senzoru
- váha : 59g ± 5g
- rozmer : 100 x 62 x 35 mm
- kompatibilita : Windows 98/2000/ME/NT/XP/7/8, Mac, Linux

Obsah balenia:

Bezdrôtová optická myš ARCO II
pozlátený USB prijímač
2x AAA batérie
Návod na obsluhu
Semišový cestovný obal

Blue Wave Senzor

Jedná sa o modrý senzor, ktorý umožňuje použitie myši na skoro akomkoľvek povrchu. Modrý senzor generuje viac frekventované vlny signálu. Týmto zvyšuje modrý senzor presnosť pohybu myši.

Code: MMEBJ24NKT00 (biela), MMEBJ24NKB00 (čierna)
OEM Nr.: EMSI00WH, EMSI00BK

www.e-blue.sk

E-BLUE

Bezdrôtová optická myš E-Blue ARCO II

Návod na použitie

Inštalácia

1. Vložte 2 AAA batérie do spodnej časti myši a uzatvorte kryt.
2. Vložte priložený USB mikro prijímač do voľného USB portu vo Vašom počítači.
3. Umiestnite myš do vzdialenosti max. 50 cm od prijímača.
4. Počkajte, kým počítač automaticky dokončí inštaláciu, potom potvrdíte kliknutím na pravé tlačidlo myši.
5. Inštalácia je dokončená a myš pripravená na použitie.

Popis

Bezdrôtová myš ARCO II kompaktných rozmerov ponúkne hneď šesticu tlačidiel pre pohodlnú obsluhu počítača. Bočné tlačidlá pre postup na ďalšiu či vrátenie sa na predchádzajúcu stránku. Srdcom myši je vysoko presný optický blue wave snímač, ktorý zaisťuje bezproblémové používanie na naprostej väčšine povrchov. Myš ponúka tlačidlo pre prepínanie DPI. Komunikáciu s počítačom potom zaisťí pozlátený miniatúrny USB prijímač, ktorý môžete pohodlne prenášať v tele myši, alebo ho zanechať priamo v notebooku. Samozrejmosťou sú pogumované časti zaisťujúce pevné uchopenie, či plug and play konektivita s viacerými operačnými systémami.

Špecifikácia:

- bezdrôtová myš pracujúca na frekvencii 2.4Ghz
- rozlíšenie optického senzoru: 1480 dpi (Blue Wave)
- vhodná pre pravákov aj ľavákov
- počet tlačidiel: 6
- pozlátený NANO USB prijímač pracujúci do vzdialenosti 10m
- ON/OFF tlačidlo pre úplné vypnutie myši
- pokovené rolovacie koliesko pre dlhšiu životnosť
- dpi prepínač pre rýchle prepnutie rozlíšenia optického senzoru
- váha : 59g ± 5g
- rozmer : 100 x 62 x 35 mm
- kompatibilita : Windows 98/2000/ME/NT/XP/7/8, Mac, Linux

Obsah balenia:

Bezdrôtová optická myš ARCO II
pozlátený USB prijímač
2x AAA batérie
Návod na obsluhu
Semišový cestovný obal

Blue Wave Senzor

Jedná sa o modrý senzor, ktorý umožňuje použitie myši na skoro akomkoľvek povrchu. Modrý senzor generuje viac frekventované vlny signálu. Týmto zvyšuje modrý senzor presnosť pohybu myši.

Code: MMEBJ24NKT00 (biela), MMEBJ24NKB00 (čierna)
OEM Nr.: EMSI00WH, EMSI00BK

www.e-blue.sk